



Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, Maximális nyomaték: 500cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659956 500
GTIN	7610733291694
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Súly	119 g
Méréstechnika	mechanikus
Bit befogó	D 6,3
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem

Kalibrálás	O1
Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Visszajelzés	kioldó
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Mérési eljárás	Nyomaték
Teljes hossz L	144 mm
Maximális nyomaték	500 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20