

**Garant****Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	706001 300
GTIN	4067263031468
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. **Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópfák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Mangán-foszfátosított felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású száruk csúszásgátló műanyag bevonattal.

**Szabvány:****DIN ISO 8976****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

**Műszaki leírás**

Befogható tartomány csőnél	2,3/4 coll
Hatszög befogási tartomány	60 mm
Teljes hossz	300 mm
Fogazott finombeállítás száma	30
Felület	mangán-foszfátosított, polírozott pofák
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott szorítópfák
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Gyorsállítás	igen
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó