

**BDMT 170408 ER-N3, PR1225, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227670 ST1400
GTIN	4960664609543
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

A marókat azonos számú N3 és N4 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,09 – 0,16 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,16 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408 ER-N3
Minőség	PR1225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		