



UNO szerszámbemérő készülék, Típus: UAFCAM



Rendelési adatok

Rendelés száma	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Árucikk kategória	34H

Leírás

Kivitel:

- **15,6 colos érintőképernyős kijelző magától értetődő és egyszerű Microvision felülettel.**
- **Beállítás az SK50 alapbefogónál.**
- **Könnyű tárolási lehetőség 3 adapter számára SK50 betéttel.**
- **Mindkét tengely gyors állítása Release-by-Touch (X/Y) által.**
- **Mindkét tengely (X / Z) finomállítása forgótárcsával.**
- **4x90° orsó és orsófék.**
- **Kamera 22-szeres nagyítással.**

A készülék az opcionálisan kapható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.

Felhasználás:

Szerszámoknak a gépnél a termelési területen vagy munka előkészítése során történő beméréséhez és előbeállításához.

Tartalom:

Termo címkenyomtató címkékkel, egyszerű alsó szekrényvel, mérőszoftver minden főbb idegen nyelven, **tartalmazza az üzembe helyezést és az oktatást (1/2 nap).**

Opcionális tartozék:

A Haimer szerszámbemérő készülékek kompatibilisek a Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 és 354779 sz GARANT szűkítőkkel. Haimer szűkítők külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Alap szélessége	1294 mm
Mélység	590 mm
Súly	300 kg
Méréstartomány Z	400 mm
Második kamera az objektív tartóban	igen
Villás idomszer X	100 mm
Orsóterhelés	30 kg
Teljes szélesség	2264 mm
Méréstartomány X	400 mm
Interfész	Hoffmann Group Connected
Teljes magasság	1735 mm
Alapbefogó	SK50 ultra precíziós orsó
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Gyorsállítás	pneumatikus
Kijelző mérete	24 coll
Termék fajtája	Beállító készülék