

## HEDI

### Acéllemez kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 40N



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081107 40N
GTIN	4003644013487
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

##### Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

**F, B, PL és CZ** országok dugaszoló aljzataival. Önzáró fedelelkel. **Folyamatos** szabadtéri használathoz. Megfelel a DGUV I 203-005-nek (korábban BGI 600).

##### Funkció:

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettség osztály: IP 44

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 1. kategória (K1) BGI szerint

Névleges teljesítmény letekerve: 3500 (16 A) W

Kábel kategória: H07RN-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: Neoprén

Kábelhossz: 40 m

Csatlakozó aljzatok száma: 3

## Műszaki leírás

Hálózati feszültség	250 V
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábelhossz	40 m
Kábel kategória	H07RN-F
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel anyaga	Neoprén
IP védettségi osztály	IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	1. kategória (K1) BGI szerint
Ház anyaga	Acéllemez
Csatlakozó aljzatok száma	3
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob