

KERN**Precíziós mérleg, 572-es típus, Maximális mérlegelési tartomány: 12100g**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479521 12100
GTIN	4045761356900
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus fém ház.**
- **Egyszerű, magától értetődő kezelés.**
- **Átkapcsolható hálózati és akkumulátoros üzem.**
- **A mérlegelési egységek (pl. csavarsúly) szabadon programozhatók.**
- **Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**
- **Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 1, 5, 10, 20 darab. Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**
- **Receptúra: Külön memória a táraedény tömegének és a receptúra alkotórészeinek (nettó-, teljes).**
- **KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását, mint például RS-232 vagy USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.**

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Külső akkumulátor, adatkábel, nyomtató, interfész adapter, mint pl. RS-232, USB külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,05 g
Mérleg lap mérete	160×200 mm
Ismételhetőség	0,05 g
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 12100 g
Darabsúly min.	0,5 g
Mélység	310 mm
Berezgési idő	3 s
Nettó tömeg	2,7 kg
Szélesség	180 mm
Linearitás	±0,15 g
Gyártó jelölése	572
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Magasság	85 mm
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Precíziós mérleg