

KERN**Platós mérleg, DS típus Nagy felbontású, Maximális mérlegelési tartomány:
16kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479611 16
GTIN	4045761357044
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- Robusztus platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
- A 21 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető flexibilis kábellel.
- Robusztus platform munkavédelmi fedéllel és kijelző egységgel.
- Egyszerű, magától értetődő kezelés (igen/nem) párbeszéddel a kijelzőn.
- Hálózati és elemes üzem (akku külön rendelésre) lehetséges.
- Mérlegelési egységek (pl. csavarsúly) szabadon programozhatók.
- Automatikus referencia-optimalizálással a pontos számlálásért.
- Beállító program CAL: a pontosság beállításához, (szükséges kalibráló súly külön rendelése).
- Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 1, 5, 10, 20 darab.
- Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.
- Előzetes numerikus tárasúly levonás az edény ismert súlya esetén. Feltöltési mennyiség ellenőrzése esetén hasznos.
- Százalék-meghatározás: Referenciatömeg-eltérés kijelzése gramm helyett %-ban.
- KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását (nem tartozék), mint például RS-232, USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Belső és külső akkumulátor, kalibráló súly, fali tartó, nyomtató, állvány és csatlakozó adapterek, mint RS-232, USB külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Beregzési idő	3 s
Ismételhetőség	0,1 g
Gyártó jelölése	DS
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 16 kg
Energiaellátás	Akkus
Leolvasás	0,1 g
Nettó tömeg	7,5 kg
Mérleg lap mérete	308×318 mm
Darabsúly min.	1 g
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Kijelző számmagassága	18 mm
Termék fajtája	Platform-mérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50
--	-----------