

KERN**Platós mérleg, DS típus Nagy felbontású, Maximális mérlegelési tartomány: 65kg**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 479611 65 |
| GTIN | 4045761356993 |
| Árucikk kategória | 47D |

Leírás

Kivitel:

- Robusztus platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
- A 21 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető flexibilis kábellel.
- Robusztus platform munkavédelmi fedéllel és kijelző egységgel.
- Egyszerű, magától értetődő kezelés (igen/nem) párbeszéddel a kijelzőn.
- Hálózati és elemes üzem (akku külön rendelésre) lehetséges.
- Mérlegelési egységek (pl. csavarsúly) szabadon programozhatók.
- Automatikus referencia-optimalizálással a pontos számlálásért.
- Beállító program CAL: a pontosság beállításához, (szükséges kalibráló súly külön rendelése).
- Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 1, 5, 10, 20 darab.
- Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.
- Előzetes numerikus tárasúly levonás az edény ismert súlya esetén. Feltöltési mennyiség ellenőrzése esetén hasznos.
- Százalék-meghatározás: Referenciatömeg-eltérés kijelzése gramm helyett %-ban.
- KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását (nem tartozék), mint például RS-232, USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Belső és külső akkumulátor, kalibráló súly, fali tartó, nyomtató, állvány és csatlakozó adapterek, mint RS-232, USB külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Beregzési idő | 3 s |
| Nettó tömeg | 19 kg |
| Energiaellátás | Akkus |
| Gyártó jelölése | DS |
| Mérleg lap mérete | 500×400 mm |
| Leolvasás | 0,5 g |
| Ismételhetőség | 0,5 g |
| Darabsúly min. | 5 g |
| Kalibrálás | Kérjen ajánlatot |
| Maximális mérlegelési tartomány | 0 - 65 kg |
| Kijelző számmagassága | 18 mm |
| Termék fajtája | Platform-mérleg |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 100 kg | 027700 100 |
| DAkkS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 180 | 027710 180 |