

Garant**Tisztítótárcsa (A), Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566758 125
GTIN	4067263046882
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Csiszolótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Rendkívül **ellenállóképes, sűrű szövésű, finom vlies szerkezet** nagy **rugalmassággal** és csiszolási teljesítménnyel.

Felhasználás:

Tisztításhoz és sorjázáshoz **finom felületi finissel**.
Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Keménységi fok	lágý
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Finomsági fok	közepes
Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		