

**KERN****Precíziós mérleg, PCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 3600g**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479511 3600
GTIN	4045761243194
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

- **Hálózati és elemes üzem lehetséges. Automatikus kikapcsolás 3 perc után.**
- **Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).**
- **Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 darab. Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.**
- **Receptúra: Külön memória a táraedény tömegének és a receptúra alkotórészeinek (nettó-, teljes).**

KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását, mint például RS-232 vagy USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

### Tartalom:

Inkluzív hálózati adapter 230 V/50 Hz, munkavédelmi fedél.

### Opcionális tartozék:

Elem 081561 sz., 6LR61 méret; belső akkumulátor külön ajánlatkérésre. Adatkábel, nyomtató, interfész adapter mint pl. RS 232 vagy USB külön ajánlatkérésre.

## Műszaki leírás

Nettó tömeg	1,4 kg
Darabsúly min.	0,2 g

Maximális mérlegelési tartomány	3600 g
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Berezhési idő	3 s
Szélesség	163 mm
Mélység	245 mm
Ismételhetőség	0,01 g
Leolvasás	0,01 g
Linearitás	±0,05 g
Mérleg lap mérete	130×130 mm
Magasság	79 mm
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Precíziós mérleg

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50
KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50