



Akkumulátoros vizsgálókamera, Gyártó jelölése: M12-360IC



Rendelési adatok

Rendelés száma	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.

- **Nagyméretű, 4,3 colos LCD kijelző az éles és tiszta képekért.**
- **A kijelző 270°-ban forgatható.**
- **5 fényerő fokozat biztosítja az optimális megvilágítást.**
- **3 fokozatú digitális zoom az egyes pontokra való gyors fókuszálás érdekében.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, kamerakábel, akasztó, mágnes, tükör, szállítókoszor.

Műszaki leírás

Kamerakábel hossza	1200 mm
Kamerafej Ø	10 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Akkumulátor kapacitás	2 Ah

Súly	0,9 kg
Kijelző felbontás	480×272 px
Gyártó jelölése	M12 360IC
Kijelző mérete	4,3 coll
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Endoszkóp