

REGO-FIX▲

Recool® hűtőfolyadék ellátó rendszer, ER szorítópatronhoz: ER25**Rendelési adatok**

Rendelés száma	319704 ER25
GTIN	4067263211655
Árucikk kategória	33B

Leírás**Kivitel:**

- A külső hűtéses meghajtott szerszámok egyszerű átalakítása belső hűtésre.
- Precíz hűtés a vágóélnél és jobb forgácselvezetés.
- Különösen alkalmas mély zsebekhez és üregekhez.
- Kitűnő felületminőség.

Előny:

- A meglévő meghajtott szerszámrendszerek költséghatékony átalakítása belső hűtésre.
- Alkalmas emulzió és olaj alkalmazásához.
- Hűtőfolyadék nyomása akár 100 bar (150 bar nagynyomású tömlővel külön ajánlatkérésre kapható).
- Alacsony karbantartási igényű csapágy.
- Belső hűtéshez (309630 és 309635 sz. tömítőgyűrűkkel).

Akár 12.000 ford./perc fordulatszám.

Felhasználás:

Alkalmas ER menetes és G1/8 hüvelykes hűtőközeg csatlakozású meghajtott szerszámokhoz, valamint DIN 6499 / ISO 15488 szerinti ER szorítópatronokhoz.

Tartalom:

1 × reCool® felfogó anya, 1 × spirálrugó és tömlő Ø 6 mm, 400 mm hosszú, 2 × G1/8 hüvelykes BSP egyenes csavaros csatlakozás, 2 × G1/8 hüvelykes 90°-os hajlítós csavaros csatlakozás.

Figyelem:

Belső hűtéses hűtőfolyadék ellátó rendszer használatakor a megfelelő 309630 és 309635 számú tömítőgyűrűket kell használni! Hűtőfolyadék-öblítőtárcsák a periféria hűtéshez külön ajánlatkérésre kapható.

Olyan meghajtott szerszámokban, amelyek az orsón a meghajtás felé furattal rendelkeznek (pl. hosszbeállító csavar), a furatot feltétlenül tömíteni kell!

Műszaki leírás

Szélesség B	27 mm
Ø D	50 mm
Termék fajtája	Hűtőfolyadék fúvóka