



Hasított közpersely Hütéssel, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302145 3 |
| GTIN | 4060576155289 |
| Árucikk kategória | 33T |

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S szúrkítőpersely.

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó 20 mm befogási Ø-vel.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø D | 12 mm |
| Teljes hossz L | 52,5 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 3 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 12 mm |
| Rendszer körfutási pontossága | 5 µm |

Termék fajtája

Szűkítőpersely