



## Hasított közpersely Hütéssel, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302177 10
GTIN	4060576155074
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

#### Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó 32 mm befogási Ø-vel.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	62,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D	32 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$

Termék fajtája

Szűkítőpersely