



## Hasított közpersely Hütéssel, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302145 6
GTIN	4060576155258
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

Schunk GZB-S szűkítőpersely.

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

#### Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó 20 mm befogási Ø-vel.

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Teljes hossz L	52,5 mm
Terméknév attribútum	Ø 12 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$

Termék fajtája

Szűkítőpersely