

**Hasított közpersely tömített, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302187 8      |
| GTIN              | 4060576159737 |
| Árucikk kategória | 33T           |

**Leírás****Kivitel:****Tömített (gumidugók).****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

**Opcionális tartozék:**

343720 sz. hengeres tisztító.

**Műszaki leírás**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Külső Ø                       | 32 mm           |
| Terméknév attribútum          | Ø 32 mm         |
| Rendszer körfutási pontossága | 5 $\mu\text{m}$ |
| Termék fajtája                | Szűkítőpersely  |

