



## Hasított közpersely tömített, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302187 6
GTIN	4060576159744
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Tömített (gumidugók).**

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

#### Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító.

### Műszaki leírás

Külső Ø	32 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$
Termék fajtája	Szűkítőpersely

