

**Hasított közpersely tömített, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302147 4
GTIN	4060576159935
Árucikk kategória	33T

**Leírás****Kivitel:****Tömített (gumidugók).****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

**Opcionális tartozék:**

343720 sz. hengeres tisztító.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	12 mm
Terméknév attribútum	Ø 12 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$
Termék fajtája	Szűkítőpersely

