



Hasított közpersely tömített, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302187 12
GTIN	4060576159713
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító.

Műszaki leírás

Külső Ø	32 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm
Termék fajtája	Szűkítőpersely

