



Rendelési adatok

Rendelés száma	434262 12,5
GTIN	7630041162578
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagy LCD kijelzővel. A 270°-ban elforgatható számlap lehetővé teszi a mért érték kijelző optimális beállítását számos felhasználáshoz.

Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Különleges tartozék:

424900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó. Adatkábel 498928 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Hibahatár	0,01 mm
Energiaellátás	Elemes
Ház Ø	59,8 mm
Kalibrálás	C1

A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	DIALTRONIC
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Elem típusa	Gombelem
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Ház vastagsága	33 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 878
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra 10/58 mm

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek, Elem típusa: CR2032	081560 CR2032
--	---------------