



## Rendelési adatok

Rendelés száma	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Árucikk kategória	45A

## Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagy LCD kijelzővel. A 270°-ban elforgatható számlap lehetővé teszi a mért érték kijelző optimális beállítását számos felhasználáshoz.

Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Különleges tartozék:

424900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó. Adatkábel 498928 sz.

## Műszaki leírás

Ház vastagsága	33 mm
Kalibrálás	C1
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Ház Ø	59,8 mm

Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Sorozat	DIALTRONIC
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Hibahatár	0,004 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
Elem típusa	Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	DIN 878
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra 10/58 mm

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek, Elem típusa: CR2032	081560 CR2032
--	---------------