



Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kombinált skála- és számkijelzővel (számok magassága 10 mm), valamint mechanikus tűrésjelölés. A kijelző- / billentyűzet mező 270°-ig elfordítható.

Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód. Az alsó és felső tűrések meghatározása, a dinamikus min. / max. /max.-min. mérés, Ref 1 vagy Ref 2 kiválasztása (Preset és tárolt tűrés), szorzótényező, billentyűzár, adatkimenet, felbontás kiválasztása (0,01 vagy 0,001 mm). IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498928 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

Műszaki leírás

Ház Ø	59,8 mm
-------	---------

Sorozat	DIALTRONIC
IP védettségi osztály	IP 54
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Kalibrálás	C1
Elem típusa	Gombelem
Ház vastagsága	33 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Energiaellátás	Elemes
Befogósár Ø h6	8 mm
Hibahatár	0,003 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Számjegy magassága	10 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032