



## Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 25mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 434291 25     |
| GTIN              | 7630041152517 |
| Árucikk kategória | 45A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Digitális mérőóra kombinált skála- és számkijelzővel (számok magassága 10 mm), valamint mechanikus tűrésjelölés. A kijelző- / billentyűzet mező 270°-ig elfordítható.

#### Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód. Az alsó és felső tűrések meghatározása, a dinamikus min. / max. /max.-min. mérés, Ref 1 vagy Ref 2 kiválasztása (Preset és tárolt tűrés), szorzótényező, billentyűzár, adatkimenet, felbontás kiválasztása (0,01 vagy 0,001 mm). IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498928 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

### Műszaki leírás

|             |          |
|-------------|----------|
| Elem típusa | Gombelem |
|-------------|----------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| IP védettségi osztály               | IP 54             |
| Méréstartomány                      | 0 - 25 mm         |
| Ház Ø                               | 59,8 mm           |
| Átkapcsolható leolvasás             | 0,001 mm          |
| Kalibrálás                          | C1                |
| Hibahatár                           | 0,004 mm          |
| Befogószer Ø h6                     | 8 mm              |
| Energiaellátás                      | Elemes            |
| A tartalmazott elemek száma         | 1                 |
| Sorozat                             | DIALTRONIC        |
| Átkapcsolható leolvasás             | 0,00005 coll      |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032     |
| Ház vastagsága                      | 33 mm             |
| Mérőerő                             | 0,65 – 1,15 N     |
| Szabvány                            | Gyári szabvány    |
| Átkapcsolható leolvasás             | mm / col          |
| Számjegy magassága                  | 10 mm             |
| Interfész                           | RS232C csatlakozó |
| Interfész                           | USB csatlakozó    |
| Preset funkció                      | igen              |
| Méréstechnika                       | digitális         |
| Termék fajtája                      | Mérőóra           |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001<br>Max. mérésstartomány 30 mm        | 023000 30  |
| DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001<br>Max. mérésstartomány 100 mm | 023010 100 |

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032