



Írányváltós rátűzhető racsní, Csatlakozó négyszög: 1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Írányváltós feltűzhető racsní 48 foggal és 7,5° utánfogási szöggel.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Fogak száma	48

Magasság h	8 mm
Alapméret S	25 mm
Rátűző szár	Ø 6 mm
Sorozat	QH
Szélesség b	15 mm
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsni