



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657320 5
GTIN	4580135821658
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Recézett fém markolattal.

Szerszám gyorscsere rendszer csappal (Ø 6 mm).

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított. Hozzávaló feltűzhető szerszámok 657322 sz. és 657323 sz.

Műszaki leírás

Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Nyomaték
Teljes hossz L	133 mm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	114 mm
Sorozat	CSP
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	Ø 6 mm
Súly	60 g
Nyomatéktartomány	8,8 - 44,2 lbf·in
Maximális nyomaték	5 Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	rátűző szerszámokhoz (csapos szár)
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Visszajelzés	kioldó
Nyomaték mérési pontossága	± 3 %
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	89 mm
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem

Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000