



Villás rátűző szerszám, Kulcsnyílás: 11 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657323 11
GTIN	4580135821740
Árucikk kategória	66F

Leírás

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplímélet a nyomatékulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímélettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

Műszaki leírás

Szélesség b	21 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Rátűző szár	Ø 6 mm
Magasság h	4,5 mm

Alapméret S	25 mm
Termék fajtája	Villás rátűző