



## Villás rátűző szerszám, Kulcsnyílás: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657323 12
GTIN	4580135821757
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplímélet a nyomatékulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímélettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

Nyomatékulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

### Műszaki leírás

Rátűző szár	Ø 6 mm
Szélesség b	22 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Magasság h	4,5 mm

Alapméret S	25 mm
Termék fajtája	Villás rátűző