



## Írányváltós feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/4Fcoll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657600 1-1/4F
GTIN	4018754334735
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

#### Átkapcsolható feltűzhető racsní.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapláncméret a nyomatékculcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapláncmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékculcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapláncméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékculcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapláncméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Magasság h	13,8 mm
Tartós terhelhetőség	42 Nm
Alapméret S	17,5 mm
Sorozat	735
Szélesség b	24 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Rátűző szár	9×12 mm
Fogak száma	60
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsní