


**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC Karcsú, AD alak, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303820 20
GTIN	4067263239710
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **Balluffchip furat.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges, állítási út 10 mm.**
- **Rugalmas a közperselyek használata következtében.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	44,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
a	1 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Kivitel	BT-DC