



## Félcipő, fekete OFFICER 20 ESD, S2 NB, EU cipőméret: 41



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 092744 41     |
| GTIN              | 4044348676226 |
| Árucikk kategória | 09C           |

### Leírás

#### Kivitel:

OFFICER 20 Business biztonsági félcipő **SECURA VARIO® RENDSZERREL** a terheléshez igazodó sarokcsillapítás érdekében.

- **Simulékony sima bőr.**
- **Lágy bélés valódi bőrből.**
- **Kényelmes SUPER-SOFT ESD lábágy betét.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **TPU OFFICE járótalp, antracit.**
- **ESD kivitel.**

#### Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Figyelem:

Széles XB kivitel a 092745 sz. alatt.

Raktári áru a 39 – 46 EU méreteken, a 39 – 50 EU méreteken rendelhető. A piros és zöld csillapító elemet tartalmazza

### Műszaki leírás

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ujjvédő orrész anyaga | Acél |
| EU cipőméret          | 41   |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gyártó jelölése              | Félcipő Officer 20 S2 SRC NB                                        |
| Sorozat                      | OFFICER 20 ESD                                                      |
| Nem                          | férfi                                                               |
| Védettségi osztály           | S2                                                                  |
| Szabvány                     | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Tulajdonság                  | Vario® csillapítás                                                  |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD                                                             |
| Termék fajtája               | Félcipő                                                             |