



Akkumulátoros magfúrógép, Típus: 71700361



Rendelési adatok

Rendelés száma	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Kisméretű, erős löketű 1 fokozatú univerzális akkus mágneses magfúrógép kefe nélküli EC motorral. Maximális funkcionalitás mobil munkavégzéshez az építési területen.

- **A maximális teljesítmény érdekében 18 V-os AMPShare ProCore akkumulátor javasolt.**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Extra keskeny állandó mágnes előmágnesezéssel.**
- **Rugalmas minden olyan mobil fúrási munkánál, mint a mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztés és dörzsárazás.**
- **Egyszerű és összetéveszthetetlen kezelési koncepció a felhasználó látómezőjében.**

Tartalom:

AKBU 35 PMQ Select **akku nélkül**, hűtőfolyadék pumpával, tartóhevederrel, forgácsgyűjtővel, központosító csappal, érintésvédelemmel, kiütő ékkel, szállítókoszárrel.

Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073856 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Mágnestalp szélessége	70 mm
-----------------------	-------

Maximális fordulatszám	130 - 520 min ⁻¹
Súly	12,2 kg
Max. dörzsárazás Ø	18 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Munkalöket	135 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	18 mm
Szerszámbefogó alakja	QuickIN / MK2
Mágnestalp hossza	195 mm
Furatmélység	Magfúró acélhoz, maximum 50 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	AKBU 35 PMQ AS
Energiaellátás	Akkus
Magasság	450 mm
Max. süllyesztés Ø	30 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális menetfúrás Ø acélban	M14
Csomagolás	Szállítókoszár
Gyártó azonosító	71700361
Termék fajtája	Fúrógép