



Kompakt magfurat-fúrógép 72732361



Rendelési adatok

Rendelés száma	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Extrém kisméretű és könnyű 1 fokozatú Compact mágneses magfúrógép a legkisebb méretekkel szűk helyen végzett munkákhoz műhelyben és építési területen.

- **Fixen álló fúrómotor szűk helyeken végzett munkához.**
- **Helytakarékos, mindkét oldalon kezelhető racsnival.**
- **Optimális rálátás a fúrási helyre.**
- **Egyedülálló csúcstámasz előtolás akár 35 mm fogásmélységekhez.**

Tartalom:

1x racsni 1/2 col, dugókulcs toldósár 1/2 col, hűtőfolyadék-szivattyú, tartóheveder, forgácshorog, központosító csap, érintésvédelem, segédmarkolat, belső hatszögkulcs 5 mm, belső hatszögkulcs T-hajtószárral mm, koffer.

Műszaki leírás

Maximális menetfúrás Ø acélban	M12 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	8,5 kg
Mágnestalp hossza	175 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm

Szerszámbefogó alakja	Weldon
Teljesítményfelvétel	1200 W
Szerszámbefogó mérete	19 mm (3/4 col)
Mágnestalp szélessége	80 mm
Max. süllyesztés Ø	32 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	36 mm
Gyártó jelölése	KBC 36 MAGFORCE
Maximális fordulatszám	130 - 520 min ⁻¹
Munkalöket	46 mm
Magasság	169 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Magfúrógép