



Sarokcsiszoló akku, Típus: 71220161



Rendelési adatok

Rendelés száma	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Porálló és nagy teljesítményű 18V AMPShare akkus sarokcsiszoló a szerelés során végzett hatékony vágó-, csiszoló- és sorjázó munkákhoz. Dupla termelékenység - akár 50%-kal több vágás, mint az előző rendszer, a nagyteljesítményű gép és az erős ProCORE akkumulátor rendszer tökéletes kombinációjának köszönhetően. Hosszú élettartamú és robusztus a teljesen zárt motorháznak köszönhetően. Ez megvédi a motort az agresszív kerámia és ásványi poroktól. Az innovatív hűtőbordák optimális hűtést biztosítanak, beleértve a hőmérséklet ellenőrzését is.

• **Elektronikus fordulatszám-előválasztás.**

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Védőburkolat, szerszám nélküli gyorszorító anya, antivibrációs markolat, kulcs, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány	2500 - 8500 min ⁻¹
Maximális vágási mélység	25 mm
Maximális tárcsa Ø	115 mm

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	CCG 18-115-10AS
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly	2,7 kg
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	5 m/s ²
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Sarokcsiszoló