



Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 72226760



Rendelési adatok

Rendelés száma	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
 - **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
 - **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
 - **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**
- Porálló, nagy teljesítményű, alacsony karbantartási igényű és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló **kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral.**

Teljes körű felhasználó védelem:

- **Lágy indulás**
- **Újraindulás elleni védelem**
- **Blokkolás felügyelet**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem**
- **Fordulatszám előválasztás**
- **Visszaütés felügyelet, antivibrációs markolat és fék**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Műszaki leírás

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	CG 15-125 BL
Súly	2,2 kg
Különlegesség	Kefe nélküli motor
Maximális fordulatszám	3500 - 9000 min ⁻¹
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális vágási mélység	35 mm
Teljesítményfelvétel	1500 W
Termék fajtája	Sarokcsiszoló