

**BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227543 ST1400 |
| GTIN | 4960664609529 |
| Árucikk kategória | 25A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Pontos 90° $a_p = 9$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 3,1 mm

Előtolás f_z / fog: 0,09 – 0,22 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,09 – 0,22 mm |
| Típus | ST1400 |
| Sarokrádiusz | 3,1 mm |
| Váltólapka ISO kód | BDMT 170431 ER-JT |
| Minőség | PR1225 |
| Szerszámananyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | M |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |