

Garant GRIDLINE

**GARANT Szekrényalappzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 800X600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

**Szekrényalappzat**, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polclapokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

**Elhelyezés:**

Ajtó hasznos magassága: 345 mm

Rakodópolcok száma: 1

Házak száma ajtóval: 1

Házak száma fiókokkal: 0

**Figyelem:**

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

**Műszaki leírás**

Teherbírás a felületen elosztva	500 kg
Alapszekrény magassága	710 mm

Alapszekrény szélessége	606 mm
Ajtó hasznos magassága	345 mm
Alapszekrény mélysége	600 mm
Váz magassága támasztékkészletekkel	770 mm
Rakodópalcok száma	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Alapszekrény