

Garant GRIDLINE

GARANT Szekrényalappzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 1000X630mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

Szekrényalappzat, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polclapokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

Elhelyezés:

Ajtó hasznos magassága: 345 mm

Rakodópolek száma: 1

Házak száma ajtóval: 1

Házak száma fiókokkal: 0

Figyelem:

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

Műszaki leírás

Váz magassága támasztékkészlettel	770 mm
Teherbírás a felületen elosztva	1000 kg
Alapszekrény szélessége	856 mm

Ajtó hasznos magassága	345 mm
Alapszekrény mélysége	600 mm
Alapszekrény magassága	710 mm
Rakodópalcok száma	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Alapszekrény