



Egyenes csiszoló akku, Típus: 71230561



Rendelési adatok

Rendelés száma	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Porálló és nagy teljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**
- **Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.**

Hosszú orsónyak. A hosszú, karcsú nyak mély benyúlást tesz lehetővé a munkadarabba (pl. csövek belső csiszolása).

Tartalom:

Szorítópatron \varnothing 6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, szállítóköffer. **Akku és töltőkészülék nélkül.**

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. \varnothing 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

A hozzávaló akkukat a 073856 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V

Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Gyártó jelölése	AGSZ 18-280 LBL AS
Maximális szorítópatron Ø	8 mm
Energiaellátás	Akkus
Súly	1,6 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány	9000 - 28000 min ⁻¹
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Egyenes csiszoló