



## Akkus hasítékvágó / lemezolló, Típus: 71300661



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

**Akkumulátoros lemezolló** mobil felhasználáshoz.

#### Lemezolló.

- Jó ívkövetés a lemez csekély deformációja mellett.
- Kényelmes és gyors az oldalazásnál és méretre vágásnál.
- Lemezekhez 800 N/mm<sup>2</sup>-ig és rozsdamentes acélokhoz.
- Négyyszer átfordítható kés: tiszta és sorjamentes vágás csekély üzemi költségek mellett.

#### Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Súly	2 kg
Legkisebb görbület sugara	15 mm

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Vágási sebesség	5 - 8 m/min
Löketszám	4000 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	ABLS 18 1.6 E AS
Fogásszélesség	0 mm
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Termék fajtája	Lemezolló