



## Akkus élmaró Kézi megvezetésű, Típus: AKFH18-5AS



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Nagy teljesítményű akkus élmaró bevonatok optimális előkészítéshez a műhelyben vagy az építési területen történő rugalmas munkavégzéshez. Akkus élmaró 5 mm-ig.

#### Tartalom:

**Akku és töltőkészülék nélkül**, 1 gép 45°-os marófejjel (vezetőgörgő nélkül, váltólapkák nélkül), 3 szorítócsavar, 1 rézpaszta, 1 db 4 mm belső hatszögkulcs, 1 db TX 15 Torx csavarhúzó, 1 műanyag szerszámkoffer.

#### Figyelem:

A szükséges tartozékokat az eShop-ban találja a 078136 – 078138 számtól.

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073859 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	AKFH 18-5 AS
Élszög	45 fok
Üresjárat fordulatszám	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>
rádiusz	2,5 mm

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Felfekvő tárcsa Ø	98 mm
Élletörés max. magassága 45°	5
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Sorjázó- és életörő gép