



## Akkus hasítékvágó / lemezolló, Típus: 71300561



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

**Akkumulátoros hasítékvágó** olló mobil felhasználáshoz.

#### Hasítékvágó.

- **Deformációmentes vágás.**
- **Nyitott vágófej a jól látható vágás érdekében.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a kés gyors, kulcs nélküli cseréjéhez beállítási munkálatok nélkül.**

#### Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Max. vibráció EN szerint	<2,9 m/s <sup>2</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly	1,9 kg
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Gyártó jelölése	ABSS 18 1.6 E AS
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Legkisebb görbület sugara	90 mm
Vágási sebesség	5 - 8 m/min
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fogásszélesség	5 mm
Löketszám	3500 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Lemezolló