

Garant GRIDLINE

**GARANT Szekrényalapzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 1500X1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

**Szekrényalapzat**, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polclapokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (jobbra): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Ajtó hasznos magassága: 425 mm

Rakodópolcok száma: 1

Házak száma ajtóval: 1

Házak száma fiókokkal: 1

**Figyelem:**

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

**Műszaki leírás**

Alapszekrény szélessége	1106 mm
Ajtó hasznos magassága	425 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Teherbírás a felületen elosztva	2000 kg
Alapszekrény mélysége	800 mm
Alapszekrény magassága	710 mm
Váz magassága támasztékkészletekkel	770 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20 mm
Rakodópalcok száma	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Alapszekrény