

Garant GRIDLINE

**GARANT Szekrényalappzat 2X1, Lapméret hossz×szélesség: 2000X1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet, támaszték készlettel. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

**Szekrényalappzat**, acéllemez ház, mérettől függően szárnyas ajtóval (polcokkal együtt) és / vagy fiókokkal, GARANT zárrendszerrel. Ház RAL7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit festéssel.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (középen): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Ajtó hasznos magassága: 425 mm

Rakodópolcok száma: 2

Házak száma ajtóval: 2

Házak száma fiókokkal: 1

**Figyelem:**

Rezgéscsillapító elemként rendelje meg 4x a 086002 sz. 850 méretű alátétet.

**Műszaki leírás**

Váz magassága támasztékkészletekkel	770 mm
Teherbírás a felületen elosztva	2000 kg
Alapszekrény mélysége	800 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtó hasznos magassága	425 mm

Alapszekrény magassága	710 mm
Alapszekrény szélessége	1506 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20 mm
Rakodópalcok száma	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magassáskiegyenlítés	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Alapszekrény