

Garant**Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck, SK 40 A = 80, Befogási ØD1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302070 12
GTIN	4067263265139
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorított kontúr).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120°C-ig 4 órán át hőálló.
- Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem.** Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
-------------------------	-------

Ø D ₂	24 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó