

**BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227680 GG
GTIN	4960664622627
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

A marókat azonos számú N3 és N4 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,09 – 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408 ER-N3
Minőség	PR1210
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		