

Garant**Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck, ADB alak, BT 40 A = 90,
Befogási ØD1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303438 16
GTIN	4067263265283
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorbefogókkal azonos kontúr).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120 °C-ig hőálló 4 órán keresztül.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
Ahol követelmény a kevés **zavaró** megfogóelem.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögmkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	34 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Ø D ₂	27 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	BT 40 A = 90
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó