

Garant**Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck, ADB alak, BT 40 A = 90,
Befogási ØD1: 6mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303438 6 |
| GTIN | 4067263265245 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás

Kivitel:

- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorbefogókkal azonos kontúr).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120 °C-ig hőálló 4 órán keresztül.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
Ahol követelmény a kevés **zavaró** megfogóelem.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 90 mm |
| Állítási út V | 10 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Külső Ø D | 27 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| Befogó | BT 40 A = 90 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |
| belső hűtés | igen |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |