

**Garant****Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck, ADB alak, BT 40 A = 90,  
Befogási ØD1: 12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	303438 12
GTIN	4067263265276
Árucikk kategória	31A

## Leírás

### Kivitel:

- Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorbefogókkal azonos kontúr).
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
- 120 °C-ig hőálló 4 órán keresztül.
- Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
- A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.
- Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.

### Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.  
Ahol követelmény a kevés **zavaró** megfogóelem.  
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.  
h6 szártűrűsű szerszámok befogásához.

### Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó	BT 40 A = 90
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó