

Garant**Hidroplasztikus befogó slim Master Chuck, HSK-A 63 rövid, Befogási ØD1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307502 10
GTIN	4067263265320
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, azonos a DIN 69882-8 szerinti zsugorbefogókkal azonos kontúr)**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**
- **120°C-ig 4 órán át hőálló.**
- **Akár 10-szer több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.**
- **A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka – egyszerű kezelés.**
- **Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó – megbízható és tartós, prémium körfutás.**

Előny:**A zsugorbefogóval megegyező tulajdonságok:**

- **Pontosság**
- **Extrém karcsú, azonos zavaró megfogóelemek**

Előnyök a zsugorbefogóval szemben:

- **Jobb csillapítás**
- **Egyszerű kezelhetőség**
- **Rugalmasság (a szűkítőperselyeknek köszönhetően)**
- **Nincs szükség zsugorító készülékre (költségek, energiafogyasztás)**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén, illetve ahol kisebb zavaró megfogóelemek szükségesek.

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302140; 302135 302145 302147 sz. 12 méret, és 302150; 302155; 302160; 302165 sz. 20. méret.

Műszaki leírás

Állítási út V	10 mm
Befogási $\varnothing D_1$	10 mm
Külső $\varnothing D$	32 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	nem
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszám-befogó