

**BDGT 170404 FR-JA, GW25, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227526 ALU
GTIN	4960664457878
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Pontos 90° $a_p = 9$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,05 – 0,33 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z / fog	0,05 – 0,33 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	BDGT 170404 FR-JA
Minőség	GW25
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		